www.fahe-qs.com

### FH-K8167 数显扭力扳手



#### 产品介绍:

高精度, 多规格, 四种单位自由切换, 双向棘轮转向更方便

### 产品介绍:

数显扭力扳手采用了最新的半导体技术和最新的台湾电脑技术,使用超级 CPU 和特殊的传感器,应用于精准紧固螺丝。与传统的扭矩工具相比,扭力扳手可以呈现更精准的扭力。

扭力扳手有许多的创新,例如准确的数值显示能够长期使用,功耗小,操作简单,省电等。它是汽车,摩托车,飞机,发动机,电子设备和机械设备安装紧固的完美丁具。

#### 产品特点:

- 直觉式操作界面,一个按钮一个功能,操作简单便利。
- 超大 LCD 荧幕稳定输出数值,避免扭力值读取错误。
- 防滑橡胶方形或圆形手柄,舒适和人性化的施力手柄。
- 声光报警提示。
- 快速设定扭力值。
- 低电量提醒。

#### 产品详情:


● 液晶显示屏,外表大气,显数清晰,读数精准度高。

传真号码,021-61172030-80

www. fahe-qs. com



● 简洁的操作面板,使用起来更加方便快捷



● 双向棘轮头,测量更精准:正反向操作,测量更方便;棘轮快脱功能,方便更换套 向



● 防滑橡胶方形或圆形手柄处理,提供了一个舒适和人性化的施力点



公 司 地 址; 上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼

咨询 电话: 400-920-1022

销售电话: 021-61172030-835

售后电话: 021-56610759

明旨电话: 021-511/2030-8.

上海法赫铁道技术设备有限公司 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.LTC 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司 FAHE BRICKE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.LTC

www.fahe-qs.com

镭射刻度:清晰刻度,读数更准确,避免读数时误差



人体工学手柄:新款推拉式橡胶手柄,手感舒适。



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
型号	簌轮方头	N. m	lbf-ft	lbf-in	精度	长度	重量	棘轮齿数		
	7.0	100		11100	78.7	(mm)	(kg)	E 7		
型号 1	3/8"	10-135	7. 4–99. 6	89-1195	CW±2.0% CCW±3%	394	1. 05	48 teeth, 7.5 action		
型号 2	1/2"	10-135	7. 4–99. 6	89-1195	CW ± 2. 0% CCW ± 3%	394	1. 05	48 teeth, 7.5		
型号 3	1/2"	20-200	14. 8-147	178-1780	CW ± 2.0% CCW ± 3%	569	1. 35	48 teeth, 7.5 action		
型号 4	1/2"	34-340	25-250. 9	303-3010	CW ± 2.0% CCW ± 3%	769	1. 7	48 teeth, 7.5 action		
型号 5	Ф22 3/4"	50-500	37-370	450-4500	CW ± 2.0% CCW ± 3%	798	2. 8	可存储 500 组 教据 可换头		

上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼 400-920-1022 021-61172030-835 021-56610759 021-61172030-801

上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限 FAHEBRICKE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY

www.fahe-qs.com

型号 6	Ф 22 3/4"	50-500	37-370	450-4500	CW±2.0%	798	2. 8	可存储 500 组
					CCW ± 3%			教据,带通讯
型号 7	3/4"	60-600	44-443	531-5310	CW±2.0%	1248	5. 94	24 teeth, 15
					CCW ± 3%			action
型号 8	3/4"	80-800	59-590	708-7080	CW±2.0%	1248	5. 94	24 teeth, 15
					CCW ± 3%			action
型号 9	3/4"	100-1000	74-738	885-8851	CW±2.0%	1248	5. 94	24 teeth, 15
					CCW ± 3%			action
型号 10	1"	150-1500	110. 6–1106	1328-13276	CW±2.0%	1248	5. 94	24 teeth, 15
					CCW ± 3%			action
型号 11	1"	200-2000	150-1500	1800-18000	CW ± 1.0%	1590	7. 8	可存储 500 组
					CCW ± 1%			教据 可换头

# 如何正确给扭力扳手配套筒和旋具(图解)

选择套筒时要看好扭力扳手的驱动方(1/4"、1/2"、3/8")



每市高新技术服务园区江场三路88号六楼

www. fahe-qs. com

# 如何选择正确套筒和旋具



## 套筒选择技巧:

很多客户在选择外六角套筒时分 不清M(螺母)与S(对边)尺寸 的区别

右边为大家解释它们的区别



上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼

上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司FAHEBRIDGESTUNNELMAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY COLTD